

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3237.066**

**Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.066 - Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

## Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Št. Modela                | SK 3237.066   |
| Zasnova                   | Za EMC ventilatorsko-filtrirno enoto  |
| Opis izdelka              | Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej. |
| Material                  | Kemična vlakna, s prevleko iz bakra, niklja in kroma  |
| Opomba                    | Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.   |
| Za model št.              | 3237.060/3237.6xx   |
| Mere                      | Širina: 92 mm<br>Višina: 92 mm<br>Globina: 10 mm  |
| Razred filtra             | po DIN EN 779: G2   |
| Paketi                    | 5 pc(s).  |
| Neto teža                 | 0,005 kg  |
| Bruto teža                | 0,009 kg  |
| Carinska tarifna številka | 56039390  |
| ETIM 9                    | EC002513  |
| ETIM 8                    | EC002513  |
| ECLASS 8.0                | 27180706  |

# Features

---

Opis izdelka

SK spare filter mats, for EMC-filter fans, for SK 3237.6., WHD: 92 x 92 x 10 mm