

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.308 Blue e+ izhodni filter

State: 10.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.308 - Blue e+ izhodni filter

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.



## Features

Št. Modela	SK 3237.308
Zasnova	stenska namestitev
Prednosti	Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči Sestavljanje brez orodja
Material	Plastika
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Izhodni filter Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken
Izrez za montažo	Širina izreza: 92 mm Višina izreza: 92 mm
Za model št.	SK 3237.7xx
Mere	Širina: 116,5 mm Višina: 116,5 mm Globina: 33,2 mm
Razred zaščite NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood

## Features

---

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,145 kg
Bruto teža	0,148 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter unit 3237.7xx, WH 116.5 x 116.5 mm, RAL 9005

## Approvals

---

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---