

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.600

Stenska hladilna enota TopTherm Blue e

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.600 - Stenska hladilna enota TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.



Features

Št. Modela	SK 3361.600
Zasnova	stenska namestitev
Prednosti	Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Barva	RAL 9007
Obseg dobave	Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) Šablona za vrtanje Sestavni deli
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 2,7 A Pri 60 Hz: 2,7 A

Features

Maks. zagonski tok	Pri 50 Hz: 6 A Pri 60 Hz: 9,6 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 550 m ³ /h Notranje vezje: 230 m ³ /h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Zasnova	wall-mounted
Mere	Širina: 280 mm Višina: 550 mm Globina: 280 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R-513A Količina: 0,28 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,18 t
Nadzor temperature	e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje	20 °C...52 °C
Poraba energije Pel	Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,46 kW Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	28 bar
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	21,435 kg

Features

Bruto teža	21,82 kg
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis izdelka	SK Blue e cooling unit, wall-mounted, 0.82 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stainless steel, WHD: 280 x 550 x 280 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaration of conformity UK
