

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.610

Stenska hladilna enota TopTherm Blue e

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.610 - Stenska hladilna enota TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.



Features

Št. Modela	SK 3361.610
Zasnova	stenska namestitev
Prednosti	Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Barva	RAL 9007
Obseg dobave	Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) Šablona za vrtanje Sestavni deli
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,87 kW Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Nazivna delovna napetost	115 V, 1~, 60 Hz
Maks. nazivni tok	Pri 60 Hz: 6,63 A
Maks. zagonski tok	Pri 60 Hz: 11,5 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 480 m ³ /h Notranje vezje: 600 m ³ /h

Features

Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Zasnova	wall-mounted
Mere	Širina: 280 mm Višina: 550 mm Globina: 280 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R-513A Količina: 0,26 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,16 t
Nadzor temperature	e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje	20 °C...52 °C
Poraba energije Pel	Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,55 kW Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	28 bar
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	21,546 kg
Bruto teža	22,68 kg
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

Features

ECLASS 8.0

27180704

Opis izdelka

SK Cooling unit Blue e, wall-mounted, 0.75 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, stainless steel, WxHxD: 280 x 550 x 280 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK