

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3363.100

Toplotni izmenjevalniki zrak-voda

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3363.100 - Toplotni izmenjevalniki zrak-voda stenska namestitvev

Izhodna moč od 375–5000 W. Za uporabo v zahtevnih okoljih. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna zunanja namestitvev ali popolnoma notranja namestitvev.

Features

Št. Modela	SK 3363.100
Zasnova	stenska namestitvev Deli za prenos vode, baker/medenina (Cu/CuZn)
Opis izdelka	Za uporabo v zahtevnih okoljih in temperaturnih območjih do +70 °C. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna je zunanja montaža ali popolnoma notranja montaža.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop Šablona za vrtanje Tesnilni in montažni deli
Skupna hladilna moč	L 35 W 10 pri 400 l/h: 0,5 kW
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 37 W Pri 60 Hz: 38 W
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,18 A Pri 60 Hz: 0,18 A
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	1: 10 bar
Vrsta električne povezave	Plug-in terminal strip
Delovni cikel	100 %
Hladilni medij	Water (see Internet for specifications)
Temperatura dovodne vode	1 °C...30 °C

Features

Priključki za vodo	½" connector sleeve G ¾" external thread
Nadzor temperature	Basic controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	1 °C...70 °C
Opomba	Vgrajen protipovratni ventil za različico z regulatorjem e-Comfort
Mere	Širina: 280 mm Višina: 550 mm Globina: 120 mm
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Nastavitveno območje	20 °C...55 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 IP 65 available on request
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	8,896 kg
Bruto teža	9,364 kg
Carinska tarifna številka	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis izdelka	SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 0.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: copper/brass, WHD: 280 x 550 x 120 mm

Approvals

Approvals

Approvals

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

Declaration of conformity