

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.104

Toplotni izmenjevalniki zrak-voda

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.104 - Toplotni izmenjevalniki zrak-voda stenska namestitvev

Izhodna moč od 375–5000 W. Za uporabo v zahtevnih okoljih. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna zunanja namestitvev ali popolnoma notranja namestitvev.

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela | SK 3373.104 |
| Zasnova | stenska namestitvev Deli za prenos vode iz nerjavnega jekla (1.4571) |
| Opis izdelka | Za uporabo v zahtevnih okoljih in temperaturnih območjih do +70 °C. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna je zunanja montaža ali popolnoma notranja montaža. |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop Šablona za vrtanje Tesnilni in montažni deli |
| Skupna hladilna moč | L 35 W 10 pri 400 l/h: 2 kW |
| Nazivna delovna napetost | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Poraba energije Pel | Pri 50 Hz: 110 W Pri 60 Hz: 140 W |
| Maks. nazivni tok | Pri 50 Hz: 0,38 A Pri 60 Hz: 0,43 A |
| Dovoljen delovni tlak (p maks.) | 1: 10 bar |
| Delovni cikel | 100 % |
| Hladilni medij | Water (see Internet for specifications) |
| Temperatura dovodne vode | 1 °C...30 °C |
| Priključki za vodo | ½" connector sleeve G ¾" external thread |

Features

| | |
|------------------------------|--|
| Nadzor temperature | Basic controller (factory setting +35 °C) |
| Delovno temperaturno območje | 1 °C...70 °C |
| Opomba | Vgrajen protipovratni ventil za različico z regulatorjem e-Comfort |
| Mere | Širina: 400 mm Višina: 950 mm Globina: 145 mm |
| Opomba za model št. | Podaljšani dobavni roki |
| Predvarovalka | Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A |
| Nastavitveno območje | 20 °C...55 °C |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 19,55 kg |
| Bruto teža | 20,2 kg |
| Carinska tarifna številka | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Opis izdelka | SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: V4A (stainless steel), WHD: 400 x 950 x 145 mm |

Approvals

Approvals

Approvals

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

Declaration of conformity