

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.700 Naguban filter

State: 17.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.700 - Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumnskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.

Features

Št. Modela	SK 3285.700
Zasnova	za hladilne enote
Material	Netkana tkanina
Opomba	Uporaba brez nagubanega filtra ni dovoljena
Za model št.	3185.030 3185.730
Mere	Širina: 652 mm Višina: 158 mm Globina: 15 mm
Razred filtra	po DIN EN 779: G4
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 in cooling units
Paketi	3 pc(s).
Neto teža	0,45 kg
Bruto teža	0,5 kg
Carinska tarifna številka	84219990
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Pleated filter IP54 for roof-mounted cooling unit 3185.730, WHD: 652x158x15 mm