

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.104

# Toplotni izmenjevalniki zrak-voda

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.104 - Toplotni izmenjevalniki zrak-voda stenska namestitvev

Izhodna moč od 375–5000 W. Za uporabo v zahtevnih okoljih. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna zunanja namestitvev ali popolnoma notranja namestitvev.

## Features

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela                      | SK 3374.104  |
| Zasnova                         | stenska namestitvev<br>Deli za prenos vode iz nerjavnega jekla (1.4571)  |
| Opis izdelka                    | Za uporabo v zahtevnih okoljih in temperaturnih območjih do +70 °C. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna je zunanja montaža ali popolnoma notranja montaža. |
| Barva                           | RAL 7035   |
| Obseg dobave                    | Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop<br>Šablona za vrtanje<br>Tesnilni in montažni deli  |
| Skupna hladilna moč             | L 35 W 10 pri 400 l/h: 2,8 kW  |
| Nazivna delovna napetost        | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Poraba energije Pel             | Pri 50 Hz: 169 W<br>Pri 60 Hz: 232 W   |
| Maks. nazivni tok               | Pri 50 Hz: 0,57 A<br>Pri 60 Hz: 0,78 A   |
| Dovoljen delovni tlak (p maks.) | 1: 10 bar  |
| Delovni cikel                   | 100 %  |
| Hladilni medij                  | Water (see Internet for specifications)  |
| Temperatura dovodne vode        | 1 °C...30 °C   |
| Priključki za vodo              | ½" connector sleeve<br>G ¾" external thread  |

# Features

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nadzor temperature           | Basic controller (factory setting +35 °C)  |
| Delovno temperaturno območje | 1 °C...70 °C   |
| Opomba                       | Vgrajen protipovratni ventil za različico z regulatorjem e-Comfort   |
| Mere                         | Širina: 400 mm<br>Višina: 950 mm<br>Globina: 145 mm  |
| Opomba za model št.          | Podaljšani dobavni roki  |
| Predvarovalka                | Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A  |
| Nastavitveno območje         | 20 °C...55 °C  |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA     | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12  |
| Paketi                       | 1 pc(s).   |
| Neto teža                    | 22,5 kg  |
| Bruto teža                   | 24,5 kg  |
| Carinska tarifna številka    | 84158300   |
| ETIM 9                       | EC002515   |
| ETIM 8                       | EC002515   |
| ECLASS 8.0                   | 27180712   |
| Opis izdelka                 | SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 2.8 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: V4A (stainless steel), WHD: 400 x 950 x 145 mm |

# Approvals

# Approvals

---

Approvals

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

Declaration of conformity