

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.500**

**Električni uparjalnik kondenzata**

State: 2.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.500 - Električni uparjalnik kondenzata

Za zunanjo namestitvev na ohišje. Za uporabo z vsemi hladilnimi enotami za ohišja in toplotnimi izmenjevalniki zrak/voda (stensko nameščenimi).



## Features

Št. Modela	SK 3301.500
Opis izdelka	Za zunanjo montažo na ohišje. Primerno za vse hladilne enote ohišij in toplotne izmenjevalnike zrak/voda (stenska montaža).
Prednosti	Primerno za mednarodno uporabo zaradi podpore za več napetosti
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Električni uparjalnik kondenzata, pripravljen za priklop.
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/dan 115 V: 3,0 l/dan
Mere	Širina: 280 mm Višina: 129 mm Globina: 105 mm
Delovno temperaturno območje	5 °C...60 °C
Nazivna delovna napetost	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,32 kg
Bruto teža	1,72 kg
Carinska tarifna številka	84159000
ETIM 9	EC002009

# Features

---

ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Opis izdelka	SK Electric condensate evaporator, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 280 x 129 x 105 mm

---

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------

---