

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.300 Liquid Cooling Package

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.300 - Liquid Cooling Package Industrijski LCP Rack

Toplotni izmenjevalnik zrak/voda za sistemska povezovalna ohišja VX25. Za ohišja VX25 z globino 600 ali 800 mm in višino 2000 mm. Izhod za zrak je možen z močjo 5 kW na vsaki strani ali z močjo 10 kW samo na eni strani. Prilagodljive možnosti priključka za vodo na zgornji ali spodnji strani enote.

Features

Št. Modela	SK 3378.300
Zasnova	Deli za prenos vode, baker/medenina (Cu/CuZn)
Opis izdelka	Toplotni izmenjevalnik zrak/voda za modularni sistem ohišij VX25. Primeren za ohišja VX25 z globino 600 ali 800 mm in višino 2000 mm. Izpust zraka možen na obeh straneh s 5 kW na vsaki strani ali na eni strani z 10 kW. Prilagodljive možnosti priključka za vodo na vrhu ali dnu enote.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Hladilna enota, pripravljena za priklop, priključena na priključno letev Sprednja vrata z zaslonom Zadnja plošča Večjezična dokumentacija
Skupna hladilna moč	L 35 W 10 pri 2000 l/h: 9,5 kW
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 350 W Pri 60 Hz: 350 W
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 2,65 A Pri 60 Hz: 2,62 A
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	1: 6 bar
Vrsta električne povezave	Connection clamp
Delovni cikel	100 %
Hladilni medij	Water (see Internet for specifications)

Features

Temperatura dovodne vode	7 °C...30 °C
Priključki za vodo	G ¾" internal thread
Nadzor temperature	e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	5 °C...70 °C
Opomba	Pritrditev z vijaki ob straneh
Mere	Širina: 300 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Stopnja hrupa	60 dB(A)
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Nastavitveno območje	20 °C...55 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	111,5 kg
Bruto teža	121,5 kg
Carinska tarifna številka	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis izdelka	SK Liquid cooling package, air/water heat exchanger in the bayed enclosure system VX25, 9.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, water-carrying parts: copper/brass, WHD: 300 x 2000 x 600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity