

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3453.500

Priključna sponka za vodnike

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3453.500 - Priključna sponka za vodnike

Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih vodnikov.

Features

| | |
|---|--|
| Št. Modela | SV 3453.500 |
| Opis izdelka | Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih tirnic. |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Pocinkano, kromirano |
| Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V) | 16,5 x 15 mm |
| Opomba | Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci. |
| Priklop okroglih vodnikov | 35 - 70 mm ² |
| Za debelino palice | 5 mm |
| Paketi | 15 pc(s). |
| Neto teža | 1,515 kg |
| Bruto teža | 1,62 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 6,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Opis izdelka | SV Conductor connection clamp, 35-70 mm ² , clamping area WH: 16,5x15 mm, for bar thickness 5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |
