

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.160

Komplet za usmerjanje zraka

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.160 - Komplet za usmerjanje zraka za LCP Hybrid

Komplet za usmerjanje zraka usmerja pretok zraka v toplotni izmenjevalnik LCP Hybrid brez večje izgube tlaka.

Features

Št. Modela	SK 3311.160
Opis izdelka	Komplet za usmerjanje zraka je sestavljen iz dveh priključnih elementov iz jeklene pločevine, ki sta nameščena na vrhu in dnu zadnjega dela 482,6 mm (19") montažnega okvirja. Ta elementa usmerjata pretok zraka iz IT opreme, nameščene na vrhu in dnu 482,6 mm (19") montažnega okvirja v toplotni izmenjevalnik LCP Hybrid brez znatne izgube tlaka. Usmerjevalniki zraka so nameščeni med globinskimi oporniki 482,6 mm (19") montažnega okvirja in jih je mogoče namestiti v ohišja s širino 600 mm in 800 mm.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Širina: 529 mm Višina: 110 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,2 kg
Bruto teža	2,32 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27180712
Opis izdelka	SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm