

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

Rezalnik podpornih tirnic MC3

State: 24.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Rezalnik podpornih tirnic MC3

Ročni rezalnik profilov za rezanje C profilov 30/15 in nosilnih tirnic TS 35/7.5 in TS 35/15 na dolžino, brez ostrih robov. Želena dolžino tirnice je mogoče natančno in ponovljivo nastaviti z merilno lestvico (mm/inch) in nastavljivim omejevalnikom. Za pritrditev na delovno mizo.



Features

Št. Modela	AS 4050.437
Opis izdelka	Ročni rezalnik profilov za rezanje C profilov 30/15 in nosilnih tirnic TS 35/7,5 in TS 35/15 brez posnetih robov. Želena dolžino tirnice je mogoče natančno in ponovljivo nastaviti z ravnilom (mm/palec) in nastavljivim omejevalnikom. Za namestitev na delovno mizo.
Prednosti	Poceni ročno rezanje montažnih kotnikov in nosilnih tirnic Omogoča lažje rezanje montažnih kotnikov in nosilnih tirnic kot ročno žaganje Rezanje brez zarez z ekscentrično ročico, brez večjega napora Malo vzdrževanja in dolga življenjska doba
Območje podpore	Širina: 1.343 mm Višina: 1.162 mm Globina: 312 mm
Obdelovalni material	Sheet steel Aluminium Copper
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	15 kg
Bruto teža	16,15 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002778

Features

ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Opis izdelka	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
