

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Stiskalni stroj R8 E

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Stiskalni stroj R8 E

Električni stroj za odstranjevanje izolacije in stiskanje žičnih tulcev na kolutu.



Features

Št. Modela	AS 4050.454
Zasnova	Zaslon na dotik
Opis izdelka	Električni stroj za odstranjevanje izolacije in stiskanje žice na kolutu.
Prednosti	Enostavno upravljanje Hitra prilagoditev Prilagodljiva uporaba v delavnici Hitra zamenjava potrošnega materiala
Tehnični podatki	Območje stiskanja 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca) Dolžina vstavitve 40 mm (1,57 palca)
Opomba	Standardna oblika stiskanja je trapezoidna – druge so na voljo na zahtevo
Mere	Širina: 288 mm Višina: 230 mm Globina: 345 mm
Nazivna delovna napetost	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Navidezna moč	100 VA
Kompresija	Trapezoid crimp
Čas cikla	1,8 s
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	16 kg
Bruto teža	16 kg
Carinska tarifna številka	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Opis izdelka	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ²
