

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.020 Stiskalni stroj RC-I

State: 23.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.020 - Stiskalni stroj RC-I za Wire Terminal WT 24/36

Stiskalni stroj s 5-smernim magazinom za obdelavo izoliranih končnih tulcev žic na kolutu. Ta naprava ima vmesnik za komunikacijo s popolnoma avtomatiziranim strojem za obdelavo žic Rittal Wire Terminal in podpira popolnoma funkcionalno integracijo. Za ta izdelek je potreben dodaten nakup tečaja usposabljanja 5058.207.



Features

Št. Modela	AS 4051.020
Opis izdelka	Stiskalni stroj s 5-mestnim magazinom za obdelavo izoliranih žic na kolutih. Ta naprava ima vmesnik za komunikacijo in popolno funkcionalno integracijo z našim popolnoma avtomatskim strojem za obdelavo žic Rittal Wire Terminal. Za ta izdelek je potreben dodaten nakup tečaja usposabljanja 5058.207.
Prednosti	Zaradi 5-smernega magazina ni potrebna menjava končnih tulcev žice
Tehnični podatki	Območje stiskanja 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Dolžina stiskanja 8 in 10 mm Dolžina vstavitve 27 mm (1,06 palca)
Za model št.	4051024 4051036
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	22 kg
Bruto teža	22,5 kg
Carinska tarifna številka	84633000

Features

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Opis izdelka	AS Crimping machine RC-I, for Wire Terminal