

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131 Wire Station WS 540

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini, za prilagodljivo uporabo v delavnici. Za ergonomsko in neutrujajoče delo pri obdelavi žic.

Features

Št. Modela	AS 4051.131
Zasnova	Različica obdelave
Opis izdelka	Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini in prilagodljiva za uporabo v delavnici. Omogoča ergonomsko delo z manj utrujenosti pri vseh vidikih obdelave in proizvodnje žic.
Prednosti	<p>Elektronsko nastavljiva miza za optimalno delovno višino, nastavljiva od 710 do 1250 mm</p> <p>Delovna plošča Multiplex, pralna in odporna na praske</p> <p>Idealna rešitev v povezavi s stroji za rezanje in stiskanje žic ter predhodno sestavljenimi žicami z Wire Terminal</p> <p>Vgrajena merilna lestvica za hitre ročne meritve</p> <p>Pripravljeno za namestitvev zaslona za obdelavo žic z EPLAN Smart Wiring</p> <p>Po želji razširljivo s policami za žične škatle, kolute z žico in držala za orodje in majhne dele</p> <p>Za prilagodljivo uporabo v delavnici zaradi gumiranih koles</p> <p>Predal s senčno ploščo, pripravljeno za orodje</p>

Features

Obseg dobave	Električna miza z električnim sistemom za nastavitve višine Priključni kabel, 7 m 7-polna vtičnica, s preklopnim stikalom 1 postaja za obdelavo žice WS 540 1 podpora za komponente, leva 1 podpora za komponente, desna 1 LED delovna luč 2 navpična montažna opornika 2 adapterja 1 koš za smeti 4 držala za kabelski paket, leva 4 držala za kabelski paket, desna 1 držalo za tuljavo žice, levo 1 nosilec tuljave žice, desno 1 vodilna podpora za žico, navpična 1 nosilec za vodilo žice
Navodila za sestavljanje	Navpične pritrdilne opore, model št. 4051.106, so potrebne za dodatno opremo, kot so držala za škatle za shranjevanje, nosilci za magazine itd.
Vhodna napetost	230 V AC, 50 Hz
Delovna višina	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Aplikacije	Za obdelavo žic z Rittal stroji za rezanje in stiskanje
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	160 kg
Bruto teža	220,3 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Features

Opis izdelka

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work. This version is equipped with component supports for the integration of Rittal length-cutting and crimping machines, together with printer systems for labelling the wires. An LED work light, wire pack holder and smart wire infeed provide the finishing touches to this workstation.

Approvals

Explanations

Declaration of conformity