

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.132 Wire Station WS 540

State: 9.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini, za prilagodljivo uporabo v delavnici. Za ergonomsko in neutrujajoče delo pri obdelavi žic.



## Features

Št. Modela	AS 4051.132
Zasnova	Različica žičnih terminalov
Opis izdelka	Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini in prilagodljiva za uporabo v delavnici. Omogoča ergonomsko delo z manj utrujenosti pri vseh vidikih obdelave in proizvodnje žic.
Prednosti	<p>Elektronsko nastavljiva miza za optimalno delovno višino, nastavljiva od 710 do 1250 mm</p> <p>Delovna plošča Multiplex, pralna in odporna na praske</p> <p>Idealna rešitev v povezavi s stroji za rezanje in stiskanje žic ter predhodno sestavljenimi žicami z Wire Terminal</p> <p>Vgrajena merilna lestvica za hitre ročne meritve</p> <p>Pripravljeno za namestitev zaslona za obdelavo žic z EPLAN Smart Wiring</p> <p>Po želji razširljivo s policami za žične škatle, kolute z žico in držala za orodje in majhne dele</p> <p>Za prilagodljivo uporabo v delavnici zaradi gumiranih koles</p> <p>Predal s senčno ploščo, pripravljen za orodje</p>

# Features

Obseg dobave	Električna miza z električnim sistemom za nastavitve višine Priključni kabel, 7 m 7-polna vtičnica, s preklopnim stikalom 1 postaja za obdelavo žice WS 540 2 polici 1 podpora za komponente, leva 1 priključek za zaslon 1 LED delovna luč 4 navpične montažne podpore 4 adapterji 1 mini PC nosilec 1 podpora za magazine 1 vtičnica, 5-polna 1 koš za smeti 1 držalo za paket žic, levo 1 držalo za paket žic, desno 1 držalo za tuljavo žice, levo 1 nosilec tuljave žice, desno 1 vodilna podpora za žico, navpična
Navodila za sestavljanje	Navpične pritrdilne opore, model št. 4051.106, so potrebne za dodatno opremo, kot so držala za škatle za shranjevanje, nosilci za magazine itd.
Vhodna napetost	230 V AC, 50 Hz
Delovna višina	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Aplikacije	Za uporabo v povezavi z Rittal Wire Terminal WT
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	173,8 kg
Bruto teža	242,3 kg
Carinska tarifna številka	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

# Features

---

Opis izdelka

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work. This version is equipped with integral magazine supports, component supports for the integration of length-cutting machines and a printer system for labelling. An LED work light and socket strip are also included. The smart wire infeed and wire pack holder are included with the supply. The additional monitor attachment is ideal for displaying and editing wiring lists.

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity