

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.222

## Vibracijski podajalnik WT

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.222 - Vibracijski podajalnik WT

Vibracijski podajalnik WT 29 za podajanje ohlapnih končnih tulcev žice s plastičnim ovratnikom za presek 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup> v popolnoma avtomatskem stroju za obdelavo žice Wire Terminal WT C.



## Features

Št. Modela	AS 4051.222
Zasnova	Vibracijski podajalnik WT 29
Opis izdelka	Vibracijski podajalnik WT 29 za podajanje ohlapnih žičnih tulcev s plastičnimi objemkami za preseke 1,5 in 2,5 mm <sup>2</sup> v popolnoma avtomatskem stroju za obdelavo žic Wire Terminal WT C.
Prednosti	Zanesljivost procesa z dovajanjem končnih tulcev žice Enostavna in hitra menjava potrošnega materiala
Tehnični podatki	Primerno za dolžine končnih tulcev žic od 8 do 18 mm
Obseg dobave	Vibracijski podajalnik WT 29
Aplikacije	Za ohlapne žične končne tulce s prečnim prerezom 1,5 mm <sup>2</sup> in 2,5 mm <sup>2</sup>
Opomba	Vibracijski podajalniki s posodami in ločevanjem posameznih žičnih tulcev so zasnovani za dimenzijske tolerance žičnih tulcev Rittal v skladu s standardom DIN 46228-4:2019-02. Če uporabljeni žični tulci presegajo določene tolerance, bo morda treba zasnovati/preizkusiti nov podajalnik s posodami in prilagoditi ločevanje koncev žice.
Standardi	AEH DIN 46228
Za model št.	4051.205 4051.210

# Features

---

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,7 kg
Carinska tarifna številka	84799070

---