

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.002 Klešče za stiskanje

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.002 - Klešče za stiskanje za končne tulce

Stiskalno orodje za kvadratno ali šestkotno stiskanje, za obdelavo žičnih tulcev brez izolacijskega obroča po DIN 46228, 1. del, in žičnih tulcev z izolacijskim obročem po DIN 46228, 4. del.

## Features

Št. Modela	AS 4054.002
Zasnova	Ravno
Opis izdelka	Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
Prednosti	Minimalen napor pri velikih prerezih žic Enakomerno visoka kakovost kompresije Sistem za sprostitev klešč Samonastavljivo
Material	Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava	Mat, kromirano
Barva	Ročaj: RAL 7016 in RAL 35745
Kompresija	Square crimp
Smer vhoda kabla	Stran
Mere	Dolžina: 176 mm
AWG	26 - 8
Za prečni prerez	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,449 kg
Carinska tarifna številka	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

# Features

---

ECLASS 8.0

21043811

---

Opis izdelka

AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm<sup>2</sup>