


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.820

Kompaktna LED sistemska luč

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.820 - Kompaktna LED sistemska luč

Napajalna napetost: 24 V DC



Features

Št. Modela	SZ 4140.820
Prednosti	Maks. EMC zmogljivost. Varno, zaradi delovanja v območju izjemno nizke varnostne napetosti. Ekonomična poraba energije. Malo vzdrževanja zaradi uporabe LED diod. Možnost priklopa na stikalo za vrata.
Način delovanja	Integrirano ožičenje. Univerzalne možnosti pritrditve. Vrtljiv svetlobni stožec
Material	Ohišje luči: ekstrudiran aluminij Pokrov luči: polikarbonat (brez halogena) Stranski del luči: PC-ABS
Barva	Podobno RAL 7035
Obseg dobave	Kompaktna LED sistemska luč Luči Pokrov luči Sestavni deli
Mounting distance screws	350 mm

Features

Možnosti priklopa	Power supply via connectors Door-operated switch Through-wiring (creating rows of lights)
Luči	LEDs, cold white
Razred zaščite	III (SELV)
Stikalo (tip)	Integral on/off/door-operated switch
Light cover	Yes
Luči – vrsta namestitve	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	Depending on the power pack
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami	Depending on the power pack
Nazivna izolacijska napetost	Depending on the power pack
Rated current max DC note	Pri konfiguraciji luči v vrstah je največji nazivni tok 2 A
Z DC	0,08 A
Number of LEDs	20
Mounting distance clip/magnet	275 mm
Možnosti namestitve	Neposredno na del ohišja z razmakom 25 mm Z magnetom v kompletu za montažo AE: s tirnico za notranjo montažo
Opomba	Namenjeno samo za uporabo v ohišjih in zaprtih ohišjih Pri uporabi na napajalnih sklopih, ki jih dobavi stranka, je pomembno pridobiti potrebna dovoljenja, odvisno od uporabe Pri konfiguraciji luči v vrstah je največji nazivni tok 2 A
Light cone adjustment	Yes
Mere	Širina: 330 mm Višina: 32,8 mm Globina: 20,64 mm
Nazivna delovna napetost	24 V (DC)

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,29 kg
Bruto teža	0,296 kg
Carinska tarifna številka	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Opis izdelka	SZ System light LED compact, WHD: 330x33x21 mm, 24 V DC, Integral on/off/door-operated switch mode

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
	Declaration of conformity UK