


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CM 5001.080

## Kabelska objemka

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.080 - Kabelska objemka C profil, za montažne plošče, za VX, TS, VX SE, TP

Za razbremenitev napetosti med vstavljanjem kablov. Dolžina kabelske objemke je prilagojena širini montažne plošče. Priloženi montažni nosilci omogočajo tri različne položaje namestitve na montažni plošči.

## Features

Št. Modela	CM 5001.080
Opis izdelka	Za razbremenitev napetosti pri vходу kablov. Dolžina nosilne tirnice za kable je prilagojena širini montažne plošče. Priloženi montažni nosilci omogočajo tri različne položaje namestitve na montažni plošči.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Dva montažna nosilca in montažni vijaki
Možnosti namestitve	raven, na razdalji 23 mm od montažne plošče raven, na razdalji 10 mm od montažne plošče nagnjeno proti montažni plošči
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino/globino 600 mm za montažo na vogalne elemente podnožja/podstavka, skupaj s kovinskimi vijaki
Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla	V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm, skupaj z vijaki M6 in maticami M6
Primerno za	VX sistem podnožja/podstavka VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Mere	Dolžina: 499 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE TP HD compact enclosure Širina: = 600 mm

# Features

Primerno za širino	600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,528 kg
Bruto teža	0,64 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis izdelka	CM Cable clamp rail C-section, for mounting plates, for TS, VX TS, SE, TP, for W: 600 mm