



# VX 5301.333 - Modul z uvodnico, enodelen, s krtačnim trakom za VX IT

Za ciljno uvajanje kablov od spodaj.

## Features

Št. Modela	VX 5301.333
Zasnova	enodelno, s krtačnim trakom
Opis izdelka	Za ciljno vstavljanje kabla od spodaj.
Material	Plošča modula: jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov Plošča modula: jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov
Površinska obdelava	Plošča modula: pocinkana
Obseg dobave	Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami. Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
Opomba	Moduli z uvodnicami s krtačnim trakom niso primerni za uporabo z zaščitno stopnjo po IEC 60 529
Mere	Globina: 237,5 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,82 kg
Bruto teža	2,06 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana

# Features

---

Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel