

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.334

**Modul z uvodnico, večdelni, s
krtačnim trakom, odlično zatesnjen**

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.334 - Modul z uvodnico, večdelni, s krtačnim trakom, odlično zatesnjen za VX IT

Za ciljno uvajanje kablov od spodaj.



Features

Št. Modela	VX 5301.334
Zasnova	dvodelno, s krtačnim trakom
Opis izdelka	Za ciljno usmerjen vhod kablov od spodaj. Posebni krtačni trakovi z izmenično zamaknjenimi ščetkami nudijo izboljšano tesnjenje, ko so kabli pravilno vstavljeni, in s tem izboljšajo klimatizacijo. Zaradi dvodelne zasnove je mogoče talni modul naknadno vgraditi tudi v obstoječe ožičenje.
Material	Plošča modula: jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov
Površinska obdelava	Plošča modula: pocinkana
Obseg dobave	2 polovici modularne plošče, vključno s krtačnimi trakovi, odlično zatesnjeni Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami. Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
Opomba	Moduli z uvodnicami s krtačnim trakom niso primerni za uporabo z zaščitno stopnjo po IEC 60 529
Mere	Globina: 237,5 mm

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,4 kg
Bruto teža	1,56 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel