

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3341.230

# Ventilatorji za montažo v 482,6 mm (19") ohišje

State: 13.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3341.230 - Ventilatorji za montažo v 482,6 mm (19") ohišje Pretok zraka 320 – 480 m<sup>3</sup>/h

Vgradni ventilator za neposredno namestitev v 482,6 mm (19") ohišja. Omogoča stalno kroženje zraka znotraj ohišja in s tem preprečuje nastanek vročih točk.

## Features

Št. Modela	SK 3341.230
Opis izdelka	Vgradni ventilator za neposredno namestitev v 19" nivoje. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka v ohišju in s tem preprečuje nastanek vročih točk.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop Priključna letev in sestavni deli
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	480 m <sup>3</sup> /h
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,36 A Pri 60 Hz: 0,33 A
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
Mere	Širina: 482,6 mm Višina: 44 mm Globina: 200 mm
Razdalja med osmi ventilatorjev	85 mm
Število ventilatorjev	3
Stopnja hrupa	Pri 50 Hz: 51 dB(A)
Delovno temperaturno območje	-10 °C...55 °C
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,54 kg
Bruto teža	2,727 kg

# Features

---

Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis izdelka	SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Declaration of conformity