

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.518 Modul s kolezi

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.518 - Modul s kolesi za VX, VX IT

Za enostavno premikanje neposredno na mestu uporabe, tudi pri popolnoma konfiguriranih ohišjih.

Features

Št. Modela	VX 5301.518
Obseg dobave	1 transportni modul z 2 kolesoma 1 transportni modul z 2 kolesoma, fiksni Sestavni deli
Mere	Širina: 756 mm Višina: 82,5 mm Globina: 79 mm
Navodila za sestavljanje	Osnovna plošča mora biti na pritrdilnih točkah odprta
Primerno za	Vrsta ohišja: VX: = 800 mm Vrsta ohišja: VX IT
Nosilnost	Največja dovoljena obremenitev: statična 15.000 N Največja dovoljena obremenitev: dinamična 10.000 N
Opomba	Največja dovoljena nosilnost (dinamična) 10.000 N se nanaša na prevoz s kolesi po ravnih tleh.
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	11,5 kg
Bruto teža	12,12 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Opis izdelka	Castor module for VX IT, for W: 800 mm, for easy movement directly at the point of use, for mounting directly on the enclosure.