


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.602

Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena, zaprta

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.602 - Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena, zaprta za VX IT

Za zamenjavo obstoječih vrat. Zaradi minimalnega polmera vrtenja posameznih vrat se lahko zmanjša razdalja med posameznimi povezanimi ohišji.



Features

Št. Modela	DK 5301.602
Opis izdelka	Za zamenjavo obstoječih vrat. Manjši polmer odpiranja posameznih vrat omogoča zmanjšanje razdalje med posameznimi vrstami ohišij.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 7035 Udoben ročaj VX, tečaji: RAL 9005
Obseg dobave	Vrata, navpično deljena, z udobnim VX ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E, desna 3 x 180° tečaji, nameščeni na vsaki polovici vrat Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj

Features

Opomba	Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 240° Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 160°
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 600 mm Višina: = 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	36 kg
Bruto teža	41 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005