


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.612

# Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena, zaprta

State: 10.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.612 - Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena, zaprta za VX IT

Za zamenjavo obstoječih vrat. Zaradi minimalnega polmera vrtenja posameznih vrat se lahko zmanjša razdalja med posameznimi povezanimi ohišji.



## Features

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Št. Modela               | DK 5301.612  |
| Opis izdelka             | Za zamenjavo obstoječih vrat. Manjši polmer odpiranja posameznih vrat omogoča zmanjšanje razdalje med posameznimi vrstami ohišij.  |
| Material                 | Jeklena pločevina  |
| Površinska obdelava      | lakirano   |
| Barva                    | RAL 7035<br>Udoben ročaj VX, tečaji: RAL 9005  |
| Obseg dobave             | Vrata, navpično deljena, z udobnim VX ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E, desna<br>3 x 180° tečaji, nameščeni na vsaki polovici vrat<br>Sestavni deli |
| Navodila za sestavljanje | Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj  |

# Features

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Opomba                          | Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 240°<br>Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 160°   |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20  |
| Primerno za                     | Vrsta ohišja: VX IT<br>Širina: = 800 mm<br>Višina: = 2.000 mm  |
| Paketi                          | 1 pc(s).   |
| Neto teža                       | 12 kg  |
| Bruto teža                      | 15,25 kg   |
| Carinska tarifna številka       | 94039910   |
| ETIM 9                          | EC000747   |
| ECLASS 8.0                      | 27182204   |
| Opis izdelka                    | Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005 |