

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3361.540

# Stenska hladilna enota TopTherm Blue e

State: 9.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3361.540 - Stenska hladilna enota TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.



## Features

Št. Modela	SK 3361.540
Zasnova	stenska namestitev
Opis izdelka	Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e v razredih moči od 300 W do 4000 W in od 1000 W z vgrajenim električnim izparevanjem kondenzata.
Prednosti	Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) Šablona za vrtanje Sestavni deli zunanji toroidni transformator
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,6 kW

# Features

Nazivna delovna napetost	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Opomba za model št.	Tehnične specifikacije za stensko hladilno enoto 3361.x40 veljajo s priključenim zunanjim transformatorjem
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 1,2 A Pri 60 Hz: 1,4 A
Maks. zagonski tok	Pri 50 Hz: 6 A Pri 60 Hz: 6,9 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 550 m <sup>3</sup> /h Notranje vezje: 230 m <sup>3</sup> /h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Zasnova	wall-mounted
Mere	Širina: 280 mm Višina: 550 mm Globina: 280 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R-513A Količina: 0,28 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,18 t
Nadzor temperature	e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje	20 °C...52 °C

# Features

---

Poraba energije Pel	Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,46 kW Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	28 bar
Predvarovalka	Odklopnik transformatorja: 6,3...10 A
Depth transformer	65 mm
Diameter transformer	126 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	15,65 kg
Bruto teža	27 kg
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis izdelka	SK Blue e cooling unit, wall-mounted, 0.82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, sheet steel, WHD: 285 x 620 x 298 mm

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaration of conformity UK

---