


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.028

# Komplet za izenačevanje potencialov, različica Plus

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.028 - Komplet za izenačevanje potencialov, različica Plus za VX IT

Za izboljšano elektromagnetno združljivost.



## Features

Št. Modela	VX 5302.028
Opis izdelka	Za izboljšano elektromagnetno združljivost.
Prednosti	Vsi elementi ohišja so prek ozemljitvenih pletenic priključeni na osrednjo, navpično tirnico za izenačevanje potencialov (zbiralna sponka za povezovanje ogrodja, RBB) prek okvirne konstrukcije kot osrednje točke za konsolidacijo
Aplikacije	Zagotavlja neprekinjeno izenačevanje potencialov in/ali funkcionalno ozemljitev Izboljšana zaščita pred visokofrekvenčnim motečim sevanjem po standardu EN 50 310 Komplet je zasnovan za kombinacije z vrati iz zaprte jeklene pločevine, da bi dosegel cilj boljše zaščite pred motečim sevanjem.
Način delovanja	Izenačevalna tirnica za centralno izenačevanje potencialov vse nameščene opreme v ohišju in komponent, priključenih na izenačevanje potencialov
Obseg dobave	6 ozemljitvenih pletenic (M8), 16 mm <sup>2</sup> , za vrata iz jeklene pločevine, stranske plošče, izenačevalno tirnico za potenciale Izenačevalna tirnica za potenciale, dolžina 1545 mm, za višino 1800–2000 mm Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Uporabnik mora zagotoviti specifične priključne kable med nameščeno opremo in tirnico za izenačevanje potencialov

# Features

Opomba	<p>Če je usposobljen električar opravil oceno tveganja končne uporabe in ni bil ugotovljen noben razširjen potencial tveganja, zaščitni ozemljitveni ukrepi niso potrebni</p> <p>Za zagotovitev povečanega zaščitnega učinka ohišja je priporočljiva uporaba ohišja z vsestransko zaprtim ohišjem, podobno kot pri različicah IP ohišij z vrati iz jeklene pločevine spredaj (samo kot konfiguracija), zaprto strešno ploščo, stranskimi ploščami, pritrjenimi z vijaki, in zaprtim dnom.</p>
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,7 kg
Bruto teža	1,9 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Opis izdelka	<p>Potential equalisation kit, Plus version, for VX IT, for improved EMC. Potential equalisation rail for central potential equalisation of all installed equipment on the enclosure and components connected to the potential equalisation, 6 earthing braids (M8), 16 mm<sup>2</sup>, for sheet steel doors, side panels, potential equalisation rail, length 1545 mm, for height 1800 – 2000 mm, incl. assembly parts, approvals: UL</p>