

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.036 Komplet krtáč

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.036 - Komplet krtač za VX IT kabelski kanal

Izreze za napeljavo kablov na poljubnih mestih v stranski plošči, zadnji plošči, vratih, strehi in plošči z uvodnicami je mogoče lepo zaključiti s preprosto pritrditvijo krtačnega traku.

## Features

Št. Modela	VX 5302.036
Opis izdelka	Za popolno tesnjenje 19" montažne ravnine in ciljno usmerjanje toka hladnega zraka do notranjih komponent.
Prednosti	Enostavna montaža s hitrim pritrditvijo brez orodja Alternativno primerno za pritrditev z vijaki Prilagojeno maksimalni višini ohišja 47 U za rezanje na zahtevano individualno dolžino
Aplikacije	Komplet krtač je zasnovan za kombiniranje dveh navpičnih kabelskih kanalov na obeh straneh 482,6 mm (19") montažnega nivoja. Komplet krtač se lahko kombinira s kabelskim kanalom in uporablja kot alternativa za pregradno ploščo za zrak. Kombinacija z zračno pregradno ploščo in kabelskim kanalom je možna tudi kot delna namestitvev
Način delovanja	Komplet krtač je sestavljen iz navpičnih krtačnih trakov za območje med kabelskim kanalom in stransko ploščo ter vodoravnih pregradnih plošč s krtačnimi trakovi za tesnjenje v stropnem in talnem območju na 482,6 mm (19") montažni ravni
Material	Krtačni trak: plastika, UL 94-V0 Krtača: plastika, UL 94-HB Zračne pregradne plošče: jeklena pločevina, lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	2 navpična krtačna trakova, na obeh straneh 2 vodoravni pregradni plošči za zrak, zgornja in spodnja 2 vodoravni krtačni letvi, zgornja in spodnja med prvo 482,6 mm (19") montažno ravnino in streho ali osnovno ploščo 8 krtačnih trakov med kabelskim kanalom in streho/osnovno ploščo Sestavni deli
Dolžina krtačk	48 mm

# Features

Možnosti namestitve	482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT Dinamični 482,6 mm (19") montažni kotniki v VX IT
Navodila za sestavljanje	Pri uporabi kableskega kanala v kombinaciji s kompletom krtač kot komponente za usmerjanje zraka je treba odprtine za vhod kablov v kablenskem kanalu zapreti ali prekriti s ploščo za upravljanje kablov s krtačnim trakom
Primerno za	Širina: = 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,6 kg
Bruto teža	4,8 kg
Carinska tarifna številka	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Opis izdelka	Brush kit for VX IT cable duct, for all-round shielding of the 19" mounting level and targeted routing of the cold air flow to the installed equipment. Bristle length 48 mm, enclosure width 800 mm