

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Kabelska objemka, spremenljiva globina

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Kabelska objemka, spremenljiva globina za VX IT, TE

Za VX IT in TE. Omogoča prilagodljivo prilagoditev njihove dolžine obstoječi montažni razdalji med obema 482,6 mm (19") montažnima nivojema.

Features

Št. Modela	DK 5302.044
Prednosti	Spremenljiva globina tirnic omogoča prilagodljivo prilagajanje njihove dolžine montažni razdalji med obema montažnima nivojema 482,6 mm (19").
Aplikacije	Za napeljavo kablov na okvirju ohišja in za razbremenitev napeljanih kablov. Kable je mogoče pritrditi na kabelske objemke s kabelskimi vezicami ali z ježkom. Kabelske objemke se lahko namestijo vodoravno na zadnji strani neposredno na 482,6 mm (19") montažni nivo ali v prostor ohišja med dvema montažnima nivojema. Dodatna vijačna pritrditev enote.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Montažni deli
Razdalja med nivoji	350 - 550 mm
Opomba	Montažne mere + 170 mm = razdalja med nivoji 482,6 mm (19") za VX IT, standardno Montažne mere + 175 mm = razdalja med nivoji 482,6 mm (19") za VX IT, dinamično
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,67 kg
Bruto teža	0,687 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana

Features

Carinska tarifna številka	73269098
---------------------------	----------

ETIM 9	EC000322
--------	----------

ECLASS 8.0	27400604
------------	----------

Opis izdelka	Cable clamp rail, depth-adjustable for VX IT, TE, for cable routing on the enclosure frame and for strain relief of the routed cables. The cables can be attached to the cable clamp rails with cable ties or velcro fasteners.
--------------	---