

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.122 Kabelski kanal

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.122 - Kabelski kanal za VX, VX IT

Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih in strežniških aplikacijah.



Features

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Št. Modela | VX 5302.122 |
| Prednosti | <p>Enostavna montaža s hitrim pritrditvijo brez orodja</p> <p>Alternativno primerno za pritrditev z vijaki</p> <p>Integrirane večnamenske luknje za pritrditev komponent za kabelsko napeljavo</p> <p>Vgrajene montažne luknje za pritrditev PDU enot v razmaku 7 U prek vdolbine za ključavnico</p> |
| Aplikacije | Za navpično napeljavo kablov in razbremenitev napetosti pri omrežnih in strežniških aplikacijah |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | lakirano |
| Barva | RAL 9005 |
| Obseg dobave | Sestavni deli |
| Možnosti namestitve | <p>Na VX IT okvirju med strešnim in osnovnim okvirjem, po vseh straneh</p> <p>V 800 mm širokih VX IT ohišjih je alternativno podprta pritrditev z vijaki med zgornjim in spodnjim globinskim nosilcem</p> |

Features

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navodila za sestavljanje | Za montažo po celotni globini ohišja na okvir s sponko za hitro odpiranje. Pri montaži v ohišja širine 800 mm je podprta dodatna vijačna pritrditev na globinske nosilce 482,6 mm (19") konfiguracije |
| Mere | Širina: 145 mm |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX VX IT Višina: = 2.200 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 4,8 kg |
| Bruto teža | 5,02 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 19,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000047 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Opis izdelka | Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening |