

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.153

482,6 mm (19") montažni kotniki, dinamični

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.153 - 482,6 mm (19") montažni kotniki, dinamični za VX IT

Montažni koti, tudi za namestitve kompletov strežniških sistemov.

Features

Št. Modela	VX 5302.153
Opis izdelka	Primerno za postavitev 19" montažne ravnine ali za delne 19" montaže. Zasnova v obliki črke L omogoča neposredno montažo vseh običajnih kompletih strežniških sistemov, ki so pritrjeni neposredno na montažne luknje 19" sistema.
Prednosti	Integralno, dvosmerno U označevanje Integrirane systemske luknje v obliki črke U na sprednji in stranski strani omogočajo specifično montažo kabljskih napeljav za strukturirano ožičenje v obliki črke U
Tehnični podatki	Stranski izrezi, okrogli in kvadratni, na višinskem U vzorcu Izenačevanje potencialov znotraj montažne ravni in z namestitvenim okvirjem se doseže z montažnimi komponentami. 482,6 mm (19") montažna luknja, vključno s sredinskim pritrdilnim elementom v skladu s standardom EIA 310 E
Aplikacije	Za montažo 482,6 mm (19") montažne ravni znotraj VX IT sistema ohišij
Material	Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava	Temeljni premaz
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Montažni položaj	rear
Možnosti namestitve	Alternativne širine vgradnje od 21" do 24", odvisno od izbrane različice montaže in mer ohišja

Features

Navodila za sestavljanje	Za pritrditev v kombinaciji s prečnim nosilcem, globinskimi oporami ali montažnim nosilcem Uporaba različnih možnosti montaže je odvisna od ustreznih mer ohišja
Primerno za	Višina: = 38 U = 1.800 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	12 kg
Bruto teža	12,32 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	46,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------