

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.910

Toplotni izmenjevalniki zrak-voda

State: 12.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.910 - Toplotni izmenjevalniki zrak-voda

Standardni pogonski sklop Daimler

Vsi deli, skozi katere teče voda, so izdelani iz nerjavnega jekla 1.4571. V skladu s specifikacijami podjetja Daimler AG se ne uporabljata magnetni protipovratni ventil. Regulacija in nadzor temperature s Comfort krmilnikom.

Features

Št. Modela	SK 3373.910
Zasnova	Deli za prenos vode iz nerjavnega jekla (1.4571)
Opis izdelka	Toplotni izmenjevalnik zrak/voda za montažo na steno in streho v robustnem ohišju iz jeklene pločevine. Vsi deli, po katerih teče voda, so izdelani iz nerjavnega jekla 1.4571. Regulacija in spremljanje temperature z udobnim krmilnikom z dvema brezpotencialnima izhodoma za signal napake in priključkom za končno stikalo vrat; tovarniška nastavitvev 35 °C. Predhodno ožičeno s priključnim blokom.
Tehnični podatki	Priključki za vodo s cevnim nastavkom 1/2" ali alternativno zunanjim navojem G 3/8" Kontakti za vmesnika X2 in X3 so nameščeni na zadnji strani naprave, tako kot pri vseh modelih serije, in so dostopni iz notranjosti ohišja prek montažne odprtine
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Toplotni izmenjevalniki Šablona za vrtanje Tesnilni in montažni deli Brez magnetnega ventila uporablja sklopni rele, ki preklopi brezpotencialni kontakt, ko doseže nastavljeno vrednost Brez protipovratnega ventila Vključno z drugo identifikacijsko ploščico, nameščeno v ohišju na vidnem mestu Napajalni in krmilni kabli (kontakt za signal napake/končno stikalo vrat) so ločeno napeljeni navzdol prek dveh metričnih vijačnih spojev (blizu priključkov za vodo) do dna (dolžina kabla 3 m).

Features

Skupna hladilna moč	L 40 W 10 pri 400 l/h: 1.800 W L 40 W 20 pri 400 l/h: 1.200 W L 40 Š 30 pri 400 l/h: 600 W D 40 Š 35 pri 400 l/h: 300 W
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	1: 10 bar
Hladilni medij	Water (see Internet for specifications)
Nadzor temperature	Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	1 °C...70 °C
Mere	Širina: 400 mm Višina: 950 mm Globina: 145 mm
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Nastavitveno območje	20 °C...55 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	19,19 kg
Bruto teža	20,2 kg
Carinska tarifna številka	84158300