

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010

Podstavek varovalk za namestitev na zbiralne sponke

State: 9.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.010 - Podstavek varovalk za namestitev na zbiralne sponke

3-polni, za razdaljo med središči 60 mm.

Features

Št. Modela	SV 3427.010
Material	Podstavek varovalk za namestitev na zbiralne sponke: termoplastični poliester (PBT), ojačan s steklenimi vlakni Zaščita kontaktov: poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Opomba	Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Opomba	Za uporabo talilnih varovalk v skladu s standardom EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Vrsta električne povezave	Box terminal
Vložki varovalk	D II-E 27 (adaptor screw)
Rated insulation voltage U_i	690 V
Maks. nazivni tok	25 A
Nazivna delovna napetost	500 V (DC) 500 V, 3~
Mere	Širina: 42 mm Višina: 209 mm
Priklop okroglih vodnikov	1,5 - 16 mm ²
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Število polov	3-pole

Features

Nazivna delovna napetost (L1 + L2)	500 V (DC)
Nazivna delovna napetost (L1 + L3)	500 V (DC)
Round conductor cross-section	1,5 - 16 mm ²
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	2,37 kg
Bruto teža	2,465 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,046
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Opis izdelka	SV Bus-mounting fuse base, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm ² , adaptor screw

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity