



# SV 3454.500

## Priključna sponka za vodnike

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3454.500 - Priključna sponka za vodnike

Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih vodnikov.

## Features

Št. Modela	SV 3454.500
Opis izdelka	Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih tirnic.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano, kromirano
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	22,5 x 20 mm
Opomba	Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
Priklop okroglih vodnikov	70 - 185 mm <sup>2</sup>
Za debelino palice	5 mm
Paketi	15 pc(s).
Neto teža	1,95 kg
Bruto teža	1,982 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis izdelka	SV Conductor connection clamp, 70-185 mm <sup>2</sup> , clamping area WH: 22,5x20 mm, for bar thickness 5 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK

---