

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3459.500

Priključna sponka za vodnike

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3459.500 - Priključna sponka za vodnike

Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih vodnikov.

Features

Št. Modela	SV 3459.500
Opis izdelka	Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih tirnic.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano, kromirano
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	22,5 x 20 mm
Opomba	Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
Priklop okroglih vodnikov	70 - 185 mm ²
Za debelino palice	10 mm
Paketi	15 pc(s).
Neto teža	1,815 kg
Bruto teža	2,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis izdelka	SV Conductor connection clamp, 70-185 mm ² , clamping area WH: 22,5x20 mm, for bar thickness 10 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
