

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.020

CUPONAL zbiralne sponke

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3584.020 - CUPONAL zbiralne sponke

Aluminijasta zbiralna sponka z bakreno prevleko.



Features

Št. Modela	SV 3584.020
Opis izdelka	Z bakreno prevlečenimi aluminijastimi zbiralnimi sponkami, primernimi za izdelavo sistemov zbiralnih sponk z nosilci zbiralnih sponk 9340.000/9340.050.
Material	Aluminij Baker
Maks. nazivni tok	328 A
Opomba	Nazivni tok je določen pri temperaturi tirnice 65 °C in temperaturi okolice 35 °C. Diagram korekcijskih faktorjev po DIN EN 43 671 Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Standardi	DIN EN 13 601
Prečni prerez	30 mm x 5 mm
Mere	Dolžina: 2.400 mm
Paketi	6 pc(s).
Neto teža	8,52 kg
Bruto teža	9,02 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,52

Features

Carinska tarifna številka	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis izdelka	SV Busbar CUPONAL, WH: 30x5 mm, L: 2400 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---