

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5332.818

Omrežno/strežniško ohišje VX IT

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5332.818 - Omrežno/strežniško ohišje VX IT s prezračevanimi vrati, z montažnimi kotniki 482,6 mm (19") Dynamic

Prezračevano omrežno/strežniško ohišje VX IT za nadzor klime v prostoru. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v dinamični izvedbi, na voljo v različnih dimenzijah.



Features

Št. Modela	VX 5332.818
Material	Jeklena pločevina Aluminij Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: prašno barvano Notranja namestitvev: lakirano Zadnja vrata in streha: prašno barvano Vhodna vrata: aluminij, eloksiran, jeklena pločevina, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035 Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005 Notranja namestitvev, prezračevalna rešetka spredaj: RAL 9005 Ročaj in tečajji: RAL 9005

Features

Obseg dobave	Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja približno 85 % perforirana), navpično deljena, 180° tečaji Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E Montažni kotniki, 482,6 mm (19") Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza. 12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo) 25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo) IPPC paleta Strešna plošča, večdelna, s kabelsko uvodnico v kotnih delih spredaj in zadaj
Mere	Širina: 600 mm Višina: 2.450 mm Globina: 1.200 mm
Enote	52 U
Enote	52 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	150 mm / 325 mm
Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja	spredaj in zadaj
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	725 mm
482,6 mm (19") priključek	z montažnim nosilcem, pritrjenim z vijaki na okvirju zgoraj in globinskimi oporami spodaj
Zasnova	dynamic
Zasnova strehe	večdelna, s kabelsko uvodnico v kotnih delih spredaj in zadaj
Zasnova zadnjih vrat	Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, navpično deljena, 180° tečaji

Features

Zasnova sprednjih vrat	Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana, enodelna, 180° tečaji
Zasnova montažnih kotnikov	Dinamični 482,6 mm (19") montažni kotniki v VX IT
Zasnova tal	Odprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem	482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Položaj montažnih kotnikov	482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Nosilnost	18.000 N
Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416	15.000 N
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
PCF na paket (od zibelke do vrat)	251,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 600 x 2450 x 1200 mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front and rear

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish

Approvals

Explanations

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK