

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.038

Snemljiva poševna streha

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.038 - Snemljiva poševna streha za VX

Za naknadno vgradnjo posameznih ali povezanih ohišij VX25 iz nerjavnega jekla, z največjo možno odprtino na mestu priključka na sosednjo streho.



Features

Št. Modela	SZ 4000.038
Opis izdelka	Za naknadno vgradnjo posameznih ali povezanih ohišij VX25 iz nerjavnega jekla, z največjo možno odprtino na mestu priključka na sosednjo streho.
Tehnični podatki	Previs strehe, spredaj: 8 mm
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	Sestavni deli in tesnila
Mere	Višina, spredaj: 35 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Opomba za model št.	Pri vseh povpraševanjih in naročilih navedite celotno kodo različice. Podaljšani dobavni roki

Features

Številka kode zasnove	Naklon strehe: 1 = 30° (standard EHEDG) ali 2 = 45° Širina ohišja: ... mm (največ 1200 mm) Globina ohišja: ... mm 1 = za prostostoječe ohišje VX 2 = za povezano končno VX ohišje, levo (s tesnilom T profila in priključnim priborom) = za povezano končno VX ohišje, desno (s tesnilom T profila in priključnim priborom) 4 = za povezano VX ohišje, sredinsko (s tesnilom T profila in priključnim priborom) Primer: 1 - 800 - 600 - 1 (poševna pritrditev s 30° naklonom strehe - širina 800 mm - globina 600 mm - za prostostoječe VX ohišje)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2 kg
Bruto teža	2,1 kg
Carinska tarifna številka	94039910