

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062 Nadzorna plošča HD

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Nadzorna plošča HD

Zasloni, računalniki in druge komponente z zasloni so higiensko in varno zaščiteni v nadzorni plošči. Naklon strehe 30° preprečuje odlaganje predmetov nanjo in omogoča hitro odtekanje tekočin.

Features

Št. Modela	HD 4000.062
Opis izdelka	Naklon strehe 30° naprej
Prednosti	Streha nagnjena naprej za 30° Višinsko nastavljiva montažna plošča za zaslone do 24" Višinsko nastavljiv namizni TFT nosilec za zaslone do 24"
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L) Nadzorno okno: polikarbonat Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 Nadzorno okno: polikarbonat
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Vrata z nadzornim oknom in vstavljenim tesnilom Desni tečaj vrat Nosilec za namizni TFT zaslon z lokatorjem VESA 75/100
Možnosti	brez nadzornega okna Montažna plošča namesto montažnega nosilca Izrez za zaslon na dotik namesto nadzornega okna Podpora za HD tipkovnico
Mere	Širina: 810 mm Višina, spredaj: 692 mm Višina zadaj: 848 mm Globina: 266 mm
Vidno območje	Širina nadzornega okna: 535 mm Višina nadzornega okna: 325 mm

Features

Debelina materiala - ohišje	1,5 mm
Debelina materiala - vrata	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK koda	IK08
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	33,2 kg
Bruto teža	33,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	99,56
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------