

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Montažni okvir

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Montažni okvir

Montažni okvirji so premični, nagibni in (odvisno od izvedbe) višinsko nastavljivi za montažo plošč in ohišij.

## Features

Št. Modela	AS 4050.300
Zasnova	300 ENH (električno nastavljiv naklon in višina)
Opis izdelka	Montažne mize so mobilne mize, nastavljive po naklonu in, odvisno od tipa, tudi po višini, za obdelavo montažnih plošč in ohišij.
Prednosti	Za ergonomsko delo, prijazno do hrbta Individualna namestitve v delavnici, saj je neodvisen od električnega omrežja Minimalne zahteve glede prostora med neuporabo Enostavno rokovanje zaradi štirih koles s funkcijo popolne blokade Pritrditev na montažno ploščo s hitro sponko
Tehnični podatki	Nastavitev naklona približno 0 – 80°
Obseg dobave	Montažni okvir 1 paket vpenjalne enote, spodnji 1 paket vpenjalne enote, zgornji Polnilna enota Baterija
Opomba	Z razširitvijo montažnega okvirja je mogoče doseči največjo površino obdelave 1900 x 1900 mm. Za ZDA, Kanado, Srednjo in Južno Ameriko ter Japonsko sta dodatno potrebna večnapetostni napajalnik 4050.219 in priključni adapter 4050.222.
Mere stroja	Širina: 1.400 mm Globina: 1.250 mm
Največje mere podporne površine	Širina: 1.110 mm Višina: 1.900 mm
Najmanjše mere podporne površine	Širina: 1.110 mm Višina: 1.230 mm
Nosilnost	300 kg

# Features

---

Delovna višina	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	230 kg
Bruto teža	250 kg
Carinska tarifna številka	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Opis izdelka	Assembly frame 300 ENH

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------