

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5386.050 PC sistem ohišij

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5386.050 - PC sistem ohišij

Varna namestitvev vseh računalniških komponent, od zaslonov do osebnih računalnikov in tipkovnic. Za izjemno enostavno upravljanje v moderni zasnovi. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom.



## Features

|                     |  |
|---------------------|--|
| Št. Modela          | PC 5386.050  |
| Zasnova             | s steklenimi vrati na vrhu, predalom za tipkovnico in polico za komponente   |
| Opis izdelka        | Varno ohišje za vse PC komponente, od zaslona in računalnika do tipkovnice. Ponuja enostavno uporabo in sodobno zasnovi. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom. |
| Material            | Ohišje, vrata, zadnja vrata, montažni prostor, nosilci: jeklena pločevina<br>Ročaji, okrasne obrobe: plastika<br>Obrobe vrat: aluminij<br>Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo                                  |
| Površinska obdelava | Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva  |
| General colour      | RAL 7035   |
| Barva               | Ohišje, vrata, okrasne obrobe, nosilci: RAL 7035<br>Ročaj: RAL 7015<br>Zaslon, sredinski del vrat: RAL 7015  |

# Features

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Obseg dobave                      | Ohišje, vrata, zadnja vrata<br>Kabelske uvodnice<br>Steklena vrata, zgoraj<br>Predal za tipkovnico<br>Polica za komponente |
| Mere                              | Širina: 800 mm<br>Višina: 1.600 mm<br>Globina: 636 mm  |
| IP razred zaščite po IEC 60 529   | IP 55  |
| Razred zaščite NEMA               | NEMA 12  |
| Tipka ocena po UL 50E             | Type 1<br>Type 12  |
| Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)     | 480 x 70 x 260 mm  |
| Osnovni material                  | Sheet steel  |
| Paketi                            | 1 pc(s).   |
| Neto teža                         | 114 kg   |
| Bruto teža                        | 115,8 kg   |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 448,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opomba o kategoriji PCF           | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana           |
| Carinska tarifna številka         | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC002502   |
| ECLASS 8.0                        | 27180501   |
| Opis izdelka                      | PC PC enclosure system, WHD: 800x1600x600 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf   |

# Approvals

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

# Approvals

---

Certificates

Surface finish

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK