

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Montažni okvir

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Montažni okvir

Montažni okvirji so premični, nagibni in (odvisno od izvedbe) višinsko nastavljivi za montažo plošč in ohišij.

## Features

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Št. Modela                       | AS 4050.300  |
| Zasnova                          | 300 ENH (električno nastavljiv naklon in višina)   |
| Opis izdelka                     | Montažne mize so mobilne mize, nastavljive po naklonu in, odvisno od tipa, tudi po višini, za obdelavo montažnih plošč in ohišij.  |
| Prednosti                        | Za ergonomsko delo, prijazno do hrbta<br>Individualna namestitve v delavnici, saj je neodvisen od električnega omrežja<br>Minimalne zahteve glede prostora med neuporabo<br>Enostavno rokovanje zaradi štirih koles s funkcijo popolne blokade<br>Pritrditev na montažno ploščo s hitro sponko |
| Tehnični podatki                 | Nastavitev naklona približno 0 – 80°   |
| Obseg dobave                     | Montažni okvir<br>1 paket vpenjalne enote, spodnji<br>1 paket vpenjalne enote, zgornji<br>Polnilna enota<br>Baterija   |
| Opomba                           | Z razširitvijo montažnega okvirja je mogoče doseči največjo površino obdelave 1900 x 1900 mm.<br>Za ZDA, Kanado, Srednjo in Južno Ameriko ter Japonsko sta dodatno potrebna večnapetostni napajalnik 4050.219 in priključni adapter 4050.222.  |
| Mere stroja                      | Širina: 1.400 mm<br>Globina: 1.250 mm  |
| Največje mere podporne površine  | Širina: 1.110 mm<br>Višina: 1.900 mm   |
| Najmanjše mere podporne površine | Širina: 1.110 mm<br>Višina: 1.230 mm   |
| Nosilnost                        | 300 kg   |

# Features

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Delovna višina            | Working height (min.): 80 cm<br>Working height (max.): 110 cm |
| Paketi                    | 1 pc(s).  |
| Neto teža                 | 230 kg  |
| Bruto teža                | 250 kg  |
| Carinska tarifna številka | 84279000  |
| ETIM 9                    | EC002224  |
| ETIM 8                    | EC002224  |
| ECLASS 8.0                | 36659090  |
| Opis izdelka              | Assembly frame 300 ENH  |

# Approvals

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity |
|--------------|---------------------------|