

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.020 Ventilatorski modul

State: 4.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.020 - Ventilatorski modul za VX IT, TS IT

Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče opsijsko razširiti z dodatnimi ventilatorji. Enostaven sistem priklopa in energetska učinkovit nadzor hitrosti.

## Features

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela                      | SK 5503.020  |
| Zasnova                         | Brez strešne plošče  |
| Opis izdelka                    | Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče po izbiri razširiti z dodatnimi ventilatorji.  |
| Prednosti                       | Enostaven priključni sistem z vtičnico C13 IEC 320<br>Energetska učinkovita regulacija hitrosti z vnaprej določeno karakteristično krivuljo<br>Mednarodna dovoljenja in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu |
| Material                        | Jeklena pločevina, lakirano  |
| Barva                           | RAL 7035   |
| Obseg dobave                    | 1 ventilatorska enota<br>2 ventilatorja<br>Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop<br>Sestavni deli<br>Namestitev in kratka navodila za uporabo   |
| Pretok zraka (na delovni točki) | 280 m <sup>3</sup> /h  |
| Nazivna delovna napetost        | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Maks. nazivni tok               | Pri 50 Hz: 0,7 A<br>Pri 60 Hz: 0,69 A  |
| Mere                            | Širina: 550 mm<br>Višina: 42 mm<br>Globina: 340 mm   |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20  |
| Hitrost                         | 100 %  |
| Predvarovalka                   | Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A   |

# Features

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Možnosti namestitve              | V VX IT s Š x G (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200<br>V TS IT s Š x G (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200<br>TX CableNet s Š x G (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 |
| Opomba                           | Zmanjšanje navedenega pretoka zraka na 280 m <sup>3</sup> /h pri protitlaku 25 Pa  |
| Stopnja hrupa (na delovni točki) | 46 dB(A)   |
| Primerno za                      | Vrsta ohišja: VX IT<br>TS IT<br>TX CableNet  |
| Delovno temperaturno območje     | 5 °C...55 °C   |
| Poraba energije                  | 42,5 W   |
| Paketi                           | 1 pc(s).   |
| Neto teža                        | 3,4 kg   |
| Bruto teža                       | 3,52 kg  |
| Carinska tarifna številka        | 84145915   |
| ETIM 9                           | EC000320   |
| ECLASS 8.0                       | 27180716   |
| Opis izdelka                     | SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m <sup>3</sup> /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035                                |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL<br>UL + C-UL (listed)                                  |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |