

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Wire Station WS 540

State: 30.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini, za prilagodljivo uporabo v delavnici. Za ergonomsko in neutrujajoče delo pri obdelavi žic.



Features

Št. Modela	AS 4051.123
Zasnova	Ameriška različica
Opis izdelka	Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini in prilagodljiva za uporabo v delavnici. Omogoča ergonomsko delo z manj utrujenosti pri vseh vidikih obdelave in proizvodnje žic.
Prednosti	<p>Elektronsko nastavljiva miza za optimalno delovno višino, nastavljiva od 710 do 1250 mm</p> <p>Delovna plošča Multiplex, pralna in odporna na praske</p> <p>Idealna rešitev v povezavi s stroji za rezanje in stiskanje žic ter predhodno sestavljenimi žicami z Wire Terminal</p> <p>Vgrajena merilna lestvica za hitre ročne meritve</p> <p>Pripravljeno za namestitev zaslona za obdelavo žic z EPLAN Smart Wiring</p> <p>Po želji razširljivo s policami za žične škatle, kolute z žico in držala za orodje in majhne dele</p> <p>Za prilagodljivo uporabo v delavnici zaradi gumiranih koles</p> <p>Predal s senčno ploščo, pripravljen za orodje</p>
Obseg dobave	<p>Električna miza z električnim sistemom za nastavitve višine</p> <p>Priključni kabel, 7 m</p> <p>7-polna vtičnica, s preklopnim stikalom</p>
Navodila za sestavljanje	Navpične pritrdilne opore, model št. 4051.106, so potrebne za dodatno opremo, kot so držala za škatle za shranjevanje, nosilci za magazine itd.
Vhodna napetost	110 V AC, 60 Hz

Features

Mere	Širina: 900 mm Višina: 1.350 mm Globina: 781 mm
Delovna višina	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	95 kg
Bruto teža	106 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Opis izdelka	Mobile wiring workstation with 110 Volt and 60 Hz connection. Electrically height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work.

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------