

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.130 Wire Station WS 540

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini, za prilagodljivo uporabo v delavnici. Za ergonomsko in neutrujajoče delo pri obdelavi žic.

## Features

Št. Modela	AS 4051.130
Zasnova	Osnovna različica
Opis izdelka	Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini in prilagodljiva za uporabo v delavnici. Omogoča ergonomsko delo z manj utrujenosti pri vseh vidikih obdelave in proizvodnje žic.
Prednosti	<p>Elektronsko nastavljiva miza za optimalno delovno višino, nastavljiva od 710 do 1250 mm</p> <p>Delovna plošča Multiplex, pralna in odporna na praske</p> <p>Idealna rešitev v povezavi s stroji za rezanje in stiskanje žic ter predhodno sestavljenimi žicami z Wire Terminal</p> <p>Vgrajena merilna lestvica za hitre ročne meritve</p> <p>Pripravljeno za namestitve zaslonov za obdelavo žic z EPLAN Smart Wiring</p> <p>Po želji razširljivo s policami za žične škatle, kolute z žico in držala za orodje in majhne dele</p> <p>Za prilagodljivo uporabo v delavnici zaradi gumiranih koles</p> <p>Predal s senčno ploščo, pripravljen za orodje</p>

# Features

Obseg dobave	Električna miza z električnim sistemom za nastavitve višine Priključni kabel, 7 m 7-polna vtičnica, s preklopnim stikalom 1 postaja za obdelavo žice WS 540 2 polici 1 LED delovna luč 2 navpična montažna opornika 1 držalo za škatlo za shranjevanje 2 adapterja 1 univerzalna podporna polica 1 vtičnica, 5-polna 1 koš za smeti 4 držala za kabelski paket, leva 4 držala za kabelski paket, desna 1 držalo za tuljavo žice, levo 1 nosilec tuljave žice, desno
Navodila za sestavljanje	Navpične pritrdilne opore, model št. 4051.106, so potrebne za dodatno opremo, kot so držala za škatle za shranjevanje, nosilci za magazine itd.
Vhodna napetost	230 V AC, 50 Hz
Delovna višina	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Aplikacije	Za ročno obdelavo žice
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	157 kg
Bruto teža	218,3 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

# Features

---

Opis izdelka

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work. This version is also equipped with storage facilities for wire packs and wire reels, together with a workstation light and a socket strip. The drawer pull-out with shadow board has pre-punched storage spaces for a tidy workspace.

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity