

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.030

## Orodje za stiskanje Flex

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.030 - Orodje za stiskanje Flex za končne tulce

Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskih obročkov v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskimi obročki v skladu z DIN 46228, del 4.



## Features

Št. Modela	AS 4054.030
Zasnova	Ravno
Opis izdelka	Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
Prednosti	Sprednja ali stranska namestitev končnih tulcev žice z vrtljivo glavo Minimalen napor pri velikih prerezih žic Enakomerno visoka kakovost kompresije Sistem za sprostitev klešč Samonastavljivo
Material	Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava	Polirano, črna, mat
Barva	Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija	Trapezoid crimp
Smer vhoda kabla	spredaj in ob strani
Mere	Dolžina: 180 mm
AWG	26 - 8
Za prečni prerez	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,35 kg

# Features

Bruto teža	0,388 kg
Carinska tarifna številka	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis izdelka	AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm <sup>2</sup> , rotating head, trapezoidal crimp