

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.132

Luknjač z razdelilnikom, okrogel

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.132 - Luknjač z razdelilnikom, okrogel za nerjavno jeklo, tridelno, okroglo

Za izrezovanje okroglih izrezov.

Features

Št. Modela	AS 4055.132
Zasnova	Tridelni
Opis izdelka	Za izsekavanje okroglih izrezov. Prebijalo za pločevino se uporablja s ključem ali hidravličnim prebijalom.
Obseg dobave	Ženske matrice Moške matrice
Obdelovalni material	Stainless steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, nerjavno jeklo	2,5 mm
Ø prebijača	32,5 mm
Za navoje	M32
Opomba	Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Napenjalni vijak (Ø x D)	19 x 55 mm
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka	19 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,232 kg
Bruto teža	0,265 kg
Carinska tarifna številka	82073010
ETIM 9	EC000156

Features

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Opis izdelka	Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
