

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5508.110

Omrežno/strežniško ohišje TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5508.110 - Omrežno/strežniško ohišje TS IT s prezračevanimi vrati, s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki

TS IT, vented, for room climate control 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | DK 5508.110 |
| Material | Jeklena pločevina Aluminij |
| Površinska obdelava | Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja montaža: temeljni premaz Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Okvir in plošče ohišja: RAL 7035 Notranja namestitvev, prezračevalna rešetka spredaj: RAL 9005 |

Features

| | |
|---|---|
| Obseg dobave | <p>Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo</p> <p>Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji</p> <p>Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E</p> <p>Dva 482,6 mm (19") montažna dela spredaj in zadaj, spremenljivo nameščena na nosilnih letvah s sponkami za hitro odpiranje</p> <p>Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.</p> <p>Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)</p> <p>12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)</p> <p>50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)</p> <p>IPPC paleta</p> <p>Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja</p> <p>Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja približno 85 % perforirana), navpično deljena, 180° tečaji</p> |
| Mere | <p>Širina: 600 mm</p> <p>Višina: 2.000 mm</p> <p>Globina: 1.000 mm</p> |
| Enote | 42 U |
| Enote | 42 U |
| Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj | 84 mm / 168 mm |
| Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno) | 745 mm |
| Design doors | Prezračevano |
| Različica s 482,6 mm (19") nivojem | Montažni kotniki, 482,6 mm (19") |
| Nosilnost | 15.000 N |
| Opomba | Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije. |
| Osnovni material | Sheet steel |

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 82,5 kg |
| Bruto teža | 86,8 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Opis izdelka | TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Surface finish |
| Explanations | Declaration of conformity |